

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 16 mm
- F 1,4-16
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,1 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount
 Abmessungen 29,5 mm × 32,2 mm
 Max. Aussendurchmesser 29,5 mm (ohne Rändelschrauben)
 39,5 mm (mit Rändelschrauben)
 Max. Länge (ohne Gewinde) 32,2 mm
 Gewicht ≤ 54 g

Mechanische Daten

Filtergewinde M 27,0 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 2 MP
 Brennweite 16 mm
 Brennweitenbereich ≥ 12 mm ... < 25 mm
 Format 2/3"
 Blende F1,4-16
 Blendensteuerung manuell
 M.O.D. 0,1 m