

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 25 mm
- F 1,4
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,1 m
- C-Mount
- Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount
 Abmessungen 43 mm × 44 mm
 Max. Aussendurchmesser 43 mm (ohne Rändelschrauben)
 53 mm (mit Rändelschrauben)
 Max. Länge (ohne Gewinde) 44 mm
 Gewicht ≤ 130 g
 Filtergewinde M 40,5 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 5 MP

Objektivdaten

Brennweite 25 mm
 Brennweitenbereich ≥ 25 mm ... < 50 mm
 Format 2/3"
 Blende F1,4
 Blendensteuerung manuell
 M.O.D. 0,1 m
 Horizontaler Bildwinkel 19,9 °
 Vertikaler Bildwinkel 15 °
 Diagonaler Bildwinkel 24,7 °
 bei Bildformat 8,8 × 6,6 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C