

**Auf einen Blick**

- Ricoh Imaging Objektiv
- 25 mm
- F 1,4-16
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,1 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Ricoh Imaging

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount  
 Abmessungen 32 mm × 38 mm  
 Max. Aussendurchmesser 32 mm (ohne Rändelschrauben)  
 42 mm (mit Rändelschrauben)  
 Max. Länge (ohne Gewinde) 38 mm  
 Gewicht ≤ 63 g

**Mechanische Daten**

Filtergewinde M 30,0 × 0,5

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 2 MP  
 Brennweite 25 mm  
 Format 2/3"  
 Blende F1,4-16  
 Blendensteuerung manuell  
 M.O.D. 0,1 m