

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 50 mm
- F 2,4-22
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,3 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount
 Abmessungen 32 mm × 46,5 mm
 Max. Aussendurchmesser 32 mm (ohne Rändelschrauben)
 42 mm (mit Rändelschrauben)
 Max. Länge (ohne Gewinde) 46,5 mm
 Gewicht ≤ 66 g

Mechanische Daten

Filtergewinde M 30,0 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 2 MP
 Brennweite 50 mm
 Format 2/3"
 Blende F2,4-22
 Blendensteuerung manuell
 M.O.D. 0,3 m