

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 75 mm
- F 2,8 32
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,7 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 34 mm × 59,6 mm

Max. Aussendurchmesser 34 mm (ohne Rändelschrauben)
44 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 59,6 mm

Gewicht ≤ 125 g

Filtergewinde M 30,5 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 2 MP

Objektivdaten

Brennweite 75 mm

Brennweitenbereich ≥ 50 mm

Format 2/3"

Blende F2,8-32

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,7 m

Horizontaler Bildwinkel 6,9 °

Vertikaler Bildwinkel 5,2 °

Diagonaler Bildwinkel 8,6 °

bei Bildformat 8,8 × 6,6 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C