

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 6 mm
- F 1,4-16
- Format 1/2"
- M.O.D. 0,1 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 32 mm × 37,5 mm

Max. Aussendurchmesser 32,6 mm (ohne Rändelschrauben)
42,5 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 37,5 mm

Gewicht ≤ 65 g

Filtergewinde M 30,5 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 2 MP

Brennweite 6 mm

Brennweitenbereich < 12 mm

Format 1/2"

Blende F1,4-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,1 m

Horizontaler Bildwinkel 57,4 °

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C