

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 12 mm
- F 1,2-22
- Format 1/2"
- M.O.D. 0,2 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 30 mm × 35,5 mm

Max. Aussendurchmesser 30 mm (ohne Rändelschrauben)
40 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 35,5 mm

Gewicht ≤ 67 g

Filtergewinde M 27,0 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 0,3 MP

Objektivdaten

Brennweite 12 mm

Brennweitenbereich ≥ 12 mm ... < 25 mm

Format 1/2"

Blende F1,2-22

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,2 m

Horizontaler Bildwinkel 30,2 °

Vertikaler Bildwinkel 22,6 °

Diagonaler Bildwinkel 37,8 °

bei Bildformat 6,4 × 4,8 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C