

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 12 mm
- F 1,4-16
- Format 1/2"
- M.O.D. 0,25 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 29,5 mm × 28,5 mm

Max. Aussendurchmesser 29,5 mm (ohne Rändelschrauben)
39,5 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 28,5 mm

Gewicht ≤ 55 g

Filtergewinde M 27,0 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 2 MP

Objektivdaten

Brennweite 12 mm

Brennweitenbereich ≥ 12 mm ... < 25 mm

Format 1/2"

Blende F1,4-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,25 m

Horizontaler Bildwinkel 28,9 °

Vertikaler Bildwinkel 22,9 °

Diagonaler Bildwinkel 35,7 °

bei Bildformat 6,4 × 4,8 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C