

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 35 mm
- F 2,8-22
- Format 45 mm
- M.O.D. 0,19 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- F-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss F-Mount
Abmessungen 72 mm × 56,8 mm
Max. Aussendurchmesser 72 mm (ohne Rändelschrauben)
82 mm (mit Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde) 56,8 mm
Gewicht ≤ 380 g

Mechanische Daten

Filtergewinde M 62,0 × 0,75

Objektivdaten

Objektivauflösung 48 MP
Brennweite 35 mm
Brennweitenbereich ≥ 25 mm ... < 50 mm
Format 45 mm
Blende F2,8-22
Blendensteuerung manuell
M.O.D. 0,19 m