

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 50 mm
- F 2,8-22
- Format 45 mm
- M.O.D. 0,25 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- F-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss F-Mount
 Abmessungen 72 mm × 56,8 mm
 Max. Aussendurchmesser 72 mm (ohne Rändelschrauben)
 82 mm (mit Rändelschrauben)
 Max. Länge (ohne Gewinde) 56,8 mm
 Gewicht ≤ 370 g

Mechanische Daten

Filtergewinde M 62,0 × 0,75

Objektivdaten

Objektivauflösung 48 MP
 Brennweite 50 mm
 Brennweitenbereich ≥ 50 mm
 Format 45 mm
 Blende F2,8-22
 Blendensteuerung manuell
 M.O.D. 0,25 m