

Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 12 mm
- F 1,8-11
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,1 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 33 mm × 53,5 mm

Max. Aussendurchmesser 33 mm (ohne Rändelschrauben)
40 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 53,5 mm

Gewicht ≤ 105 g

Filtergewinde M 25,5 × 0,5

Objektivdaten

Brennweite 12 mm

Objektivdaten

Brennweitenbereich ≥ 12 mm ... < 25 mm

Format 2/3"

Blende F1,8-11

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,1 m

Horizontaler Bildwinkel 39,1 °

Vertikaler Bildwinkel 29,8 °

Diagonaler Bildwinkel 47,8 °

bei Bildformat 6,6 × 8,8 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C