

Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 16 mm
- F 1,8-16
- Format 1,1"
- M.O.D. 0,1 m
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 43 mm × 72,2 mm

Max. Aussendurchmesser 43 mm (ohne Rändelschrauben)
53 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 65,7 mm

Gewicht ≤ 200 g

Filtergewinde M 35,5 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 24 MP

Objektivdaten

Brennweite 16 mm

Brennweitenbereich ≥ 12 mm ... < 25 mm

Format 1,1"

Blende F1,8-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,1 m

Horizontaler Bildwinkel 48,0 °

Vertikaler Bildwinkel 36,7 °

Diagonaler Bildwinkel 58,3 °

bei Bildformat 10,6 × 14,1 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C