

## Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 35 mm
- F 1,8-16
- Format 1,1"
- M.O.D. 0,2 m
- C-Mount



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

### Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 45 mm × 71,6 mm

Max. Aussendurchmesser 45 mm (ohne Rändelschrauben)  
55 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 66 mm

Gewicht ≤ 205 g

Filtergewinde M 40,5 × 0,5

### Objektivdaten

Objektivauflösung 24 MP

### Objektivdaten

Brennweite 35 mm

Brennweitenbereich ≥ 25 mm ... < 50 mm

Format 1,1"

Blende F1,8-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,2 m

Horizontaler Bildwinkel 22,1 °

Vertikaler Bildwinkel 16,7 °

Diagonaler Bildwinkel 27,5 °

bei Bildformat 10,6 × 14,1 mm

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C