

Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 50 mm
- F 1,8-16
- Format 1,1"
- M.O.D. 0,2 m
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 45 mm × 78,5 mm

Max. Aussendurchmesser 45 mm (ohne Rändelschrauben)
55 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 74,5 mm

Gewicht ≤ 205 g

Filtergewinde M 40,5 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 24 MP

Objektivdaten

Brennweite 50 mm

Brennweitenbereich ≥ 50 mm

Format 1,1"

Blende F1,8-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,2 m

Horizontaler Bildwinkel 16,1 °

Vertikaler Bildwinkel 12,1 °

Diagonaler Bildwinkel 20,0 °

bei Bildformat 10,6 × 14,1 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C