

## Auf einen Blick

- Myutron Objektiv
- 105 mm
- F 2,8-22
- Format 46 mm
- M.O.D. 0,43 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- M58-Mount
- Auflagemaß 12 mm



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Hersteller Myutron

### Mechanische Daten

Objektivanschluss M58-Mount

Abmessungen 80 mm × 163 mm

Max. Aussendurchmesser 80 mm (ohne Rändelschrauben)  
90 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 159 mm

Gewicht ≤ 782 g

Filtergewinde M 62,0 × 0,75

### Objektivdaten

Objektivauflösung 48 MP

Brennweite 105 mm

Brennweitenbereich ≥ 50 mm

Format 46 mm

Blende F2,8-22

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,43 m

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ... +40 °C