

Auf einen Blick

- Myutron Objektiv
- 200 mm
- F 3.5-32
- Format 46 mm
- M.O.D. 0,85 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- M58-Mount
- Auflagemaß 12 mm



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Myutron

Mechanische Daten

Objektivanschluss M58-Mount
 Abmessungen 80 mm × 175mm
 Max. Aussendurchmesser 80 mm (ohne Rändelschrauben)
 90 mm (mit Rändelschrauben)
 Max. Länge (ohne Gewinde) 252 mm
 Gewicht ≤ 1228 g

Mechanische Daten

Filtergewinde M 72,0 × 0,75

Objektivdaten

Objektivauflösung 48 MP (geeignet für 65 MP)
 Brennweite 200 mm
 Brennweitenbereich ≥ 50 mm
 Format 46 mm
 Blende F3,5-32
 Blendensteuerung manuell
 M.O.D. 0,85 m