

Auf einen Blick

- Myutron Objektiv
- 25 mm
- F 2,8-22
- Format 44 mm
- M.O.D. 0,14 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- F-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Myutron

Mechanische Daten

Objektivanschluss F-Mount

Abmessungen 80 mm × 107,0 mm

Max. Aussendurchmesser 80 mm (ohne Rändelschrauben)
80 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 107 mm

Gewicht ≤ 750 g

Filtergewinde M 77,0 × 0,75

Objektivdaten

Objektivauflösung 48 MP

Brennweite 25 mm

Brennweitenbereich ≥ 25 mm ... < 50 mm

Format 44 mm

Blende F2.8-22

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,14 m

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ... +40 °C