

Auf einen Blick

- Myutron Objektiv
- 35 mm
- F 2,8-22
- Format 44 mm
- M.O.D. 0,23 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- M58-Mount
- Aufmaß 12 mm



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Myutron

Mechanische Daten

Objektivanschluss M58-Mount

Abmessungen 62 mm × 123 mm

Max. Aussendurchmesser 62 mm (ohne Rändelschrauben)
62 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 118 mm

Gewicht ≤ 416 g

Filtergewinde M 52,0 × 0,75

Objektivdaten

Objektivauflösung 48 MP

Brennweite 35 mm

Brennweitenbereich ≥ 25 mm ... < 50 mm

Format 44 mm

Blende F2.8-22

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,23 m

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ... +40 °C