

Auf einen Blick

- Myutron Objektiv
- 35 mm
- F 2,8-22
- Format 44 mm
- M.O.D. 0,23 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- M58-Mount
- Aufmaß 12 mm



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Myutron

Mechanische Daten

Objektivanschluss M58-Mount
 Abmessungen 62 mm × 123 mm
 Max. Aussendurchmesser 62 mm (ohne Rändelschrauben)
 62 mm (mit Rändelschrauben)
 Max. Länge (ohne Gewinde) 118 mm
 Gewicht ≤ 416 g
 Filtergewinde M 52,0 × 0,75

Objektivdaten

Objektivauflösung 48 MP (geeignet für 65 MP)
 Brennweite 35 mm
 Brennweitenbereich ≥ 25 mm ... < 50 mm
 Format 44 mm
 Blende F2.8-22
 Blendensteuerung manuell
 M.O.D. 0,23 m

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ... +40 °C