

Auf einen Blick

- Myutron Objektiv
- 50 mm
- F 2,8-22
- Format 44 mm
- M.O.D. 0,19 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- M58-Mount
- Auflagemaß 12 mm



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Myutron

Mechanische Daten

Objektivanschluss M58-Mount

Abmessungen 70 mm × 115 mm

Max. Aussendurchmesser 70 mm (ohne Rändelschrauben)
74 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 111 mm

Gewicht ≤ 494 g

Filtergewinde M 67,0 × 0,75

Objektivdaten

Objektivauflösung 48 MP

Brennweite 50 mm

Brennweitenbereich ≥ 50 mm

Format 44 mm

Blende F2.8-22

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,19 m

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ... +40 °C