

Auf einen Blick

- Computar Objektiv
- 16 mm
- F 2,8-16
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,25 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Computar

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount
Abmessungen 29 mm × 29 mm
Max. Aussendurchmesser 29 mm (ohne Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde) 29,5 mm
Gewicht ≤ 37 g
Filtergewinde M 27 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 6 MP
Auflösung Pixel 2,74 µm

Objektivdaten

Brennweite 16 mm
Brennweitenbereich ≥ 12 mm ... < 25 mm
Format 2/3"
Blende F2.8-16
Blendensteuerung manuell
M.O.D. 0,25 m
Horizontaler Bildwinkel 30,7 °
Vertikaler Bildwinkel 23,3 °
Diagonaler Bildwinkel 37,8 °
bei Bildformat 12,8 × 9,6 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C