

Auf einen Blick

- Computar Objektiv
- 25 mm
- F 2,8-16
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,2 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Computar

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount
Abmessungen 29 mm × 31,5 mm
Max. Aussendurchmesser 29 mm (ohne Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde) 32 mm
Gewicht ≤ 42 g
Filtergewinde M 27 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 6 MP
Auflösung Pixel 2,74 µm

Objektivdaten

Brennweite 25 mm
Brennweitenbereich ≥ 25 mm ... < 50 mm
Format 2/3"
Blende F2.8-16
Blendensteuerung manuell
M.O.D. 0,2 m
Horizontaler Bildwinkel 19,9 °
Vertikaler Bildwinkel 15,0 °
Diagonaler Bildwinkel 24,6 °
bei Bildformat 8,8 × 6,6 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C