

## Auf einen Blick

- Computar Objektiv
- 35 mm
- F 2,8-16
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,25 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Hersteller Computar

### Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 29 mm × 38,5 mm

Max. Aussendurchmesser 29 mm (ohne Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 39 mm

Gewicht ≤ 48 g

Filtergewinde M 27 × 0,5

### Objektivdaten

Objektivauflösung 6 MP

Auflösung Pixel 2,74 µm

### Objektivdaten

Brennweite 35 mm

Brennweitenbereich ≥ 25 mm ... < 50 mm

Format 2/3"

Blende F2.8-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,25 m

Horizontaler Bildwinkel 14,3 °

Vertikaler Bildwinkel 10,8 °

Diagonaler Bildwinkel 17,9 °

bei Bildformat 8,8 × 6,6 mm

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C