

Auf einen Blick

- Evetar Objektiv
- 4 mm
- F 1,8
- Format 1/1,8"
- M.O.D. 0,20 m
- inkl. Konterring
- S-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Evetar

Mechanische Daten

Objektivanschluss S-Mount

Abmessungen 24,0 mm × 23,2 mm

Gewicht ≤ 15 g

Objektivdaten

Objektivauflösung 3 MP

Objektivdaten

Brennweite 4 mm

Brennweitenbereich < 12 mm

Format 1/1.8"

Blende F1,8

M.O.D. 0,2 m

Horizontaler Bildwinkel 101 °

Vertikaler Bildwinkel 76 °

Diagonaler Bildwinkel 126 °