

## Auf einen Blick

- Linos Objektiv
- 40 mm
- F 5.6
- Format 44 mm
- M.O.D. 0.094 m
- mit Fixierschraube für Fokus
- F-Mount



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Hersteller Linos

### Mechanische Daten

Objektivanschluss F-Mount

Abmessungen 59 mm × 45.9 mm

Max. Aussendurchmesser 59 mm (ohne Rändelschrauben)  
69 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 45,9 mm

Gewicht ≤ 150 g

### Mechanische Daten

Filtergewinde M 40,5 × 0,5

### Objektivdaten

Objektivauflösung 48 MP

Brennweite 40 mm

Brennweitenbereich ≥ 25 mm ... < 50 mm

Format 44 mm

Blende f 5,6

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,094 m