

Auf einen Blick

- Computar Objektiv
- 8 mm
- F 2,6-16
- Format 1"
- M.O.D. 0,1 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Computar

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 69,5 mm × 52,93 mm

Max. Aussendurchmesser 69,5 mm (ohne Rändelschrauben)
69,5 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 55,23 mm

Gewicht ≤ 203 g

Objektivdaten

Objektivauflösung 20 MP

Brennweite 8 mm

Objektivdaten

Brennweitenbereich < 12 mm

Format 1"

Blende F2,6-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,1 m

Horizontaler Bildwinkel 76,9 °

Vertikaler Bildwinkel 61,5 °

Diagonaler Bildwinkel 88,8 °

bei Bildformat 12,8 × 9,6 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C