

Auf einen Blick

- Computar Objektiv
- 25 mm
- F 2,0-16
- Format 1"
- M.O.D. 0,15 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Computar

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 37,5 mm × 44,04 mm

Max. Aussendurchmesser 37,5 mm (ohne Rändelschrauben)
47,5 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 44,6 mm

Gewicht ≤ 73,1 g

Filtergewinde M 35,5 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 20 MP

Objektivdaten

Brennweite 25 mm

Brennweitenbereich ≥ 25 mm ... < 50 mm

Format 1"

Blende F2,0-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,15 m

Horizontaler Bildwinkel 28,8 °

Vertikaler Bildwinkel 21,8 °

Diagonaler Bildwinkel 35,5 °

bei Bildformat 12,8 × 9,6 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C