

## Auf einen Blick

- Computar Objektiv
- 25 mm
- F 2,8-16
- Format 1,1"
- M.O.D. 0,3 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Hersteller Computar

### Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 39,5 mm × 34 mm

Max. Aussendurchmesser 39,5 mm (ohne Rändelschrauben)  
49,5 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 37,7 mm

Gewicht ≤ 79 g

Filtergewinde M 34,0 × 0,5

### Objektivdaten

Objektivauflösung 12 MP

### Objektivdaten

Brennweite 25 mm

Brennweitenbereich ≥ 25 mm ... < 50 mm

Format 1,1"

Blende F2,8-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,3 m

Horizontaler Bildwinkel 31,7 °

Vertikaler Bildwinkel 23,5 °

Diagonaler Bildwinkel 38,7 °

bei Bildformat 16 × 12 mm

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C