

**Auf einen Blick**

- Computar Objektiv
- 50 mm
- F 2,4-16
- Format 1"
- M.O.D. 0,2 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Computar

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 42 mm × 67,15 mm

Max. Aussendurchmesser 42 mm (ohne Rändelschrauben)  
52 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 60,1 mm

Gewicht ≤ 138,5 g

Filtergewinde M 30,5 × 0,5

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 20 MP

**Objektivdaten**

Brennweite 50 mm

Brennweitenbereich ≥ 50 mm

Format 1"

Blende F2,4-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,2 m

Horizontaler Bildwinkel 14,6 °

Vertikaler Bildwinkel 11 °

Diagonaler Bildwinkel 18,2 °

bei Bildformat 12,8 × 9,6 mm

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C