

Auf einen Blick

- Corning® Varioptic® Objektiv
- 25 mm
- F 4-22
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,12 m
- mit Fixierschraube für Blende
- C-Mount
- UART Schnittstelle mit 6-pol JST Stecker (3.3 V, 100 mA)



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Corning

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 36 mm × 47,7 mm

Max. Aussendurchmesser 36 mm (ohne Rändelschrauben)
46 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 47,7 mm

Gewicht ≤ 116 g

Objektivdaten

Objektivauflösung 5 MP

Brennweite 25 mm

Brennweitenbereich ≥ 12 mm ... < 25 mm

Format 2/3"

Blende F4-22

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,12 m

Diagonaler Bildwinkel 24,8 °

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ... +50 °C