

ZVN-Transceiver SPF+ FS Multi Mode

Artikelnummer: 11700593

Auf einen Blick

- 10 GigE SFP+ Transceiver
- SFP+ Modul Typ: Multi Mode Fiber
- SFP-10GSR-85
- Max. Kabellänge 300 m via OM3 Multi Mode Fiber
- Wellenlänge 850 nm



Technische Daten

Allgemeine Daten

Herstellerbezeichnung SFP-10GSR-85

Schnittstelle

Datenschnittstelle 10 Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 10000 Mb/s/sec, Connector: SFP+ cage

Ethernet Typ Multi Mode Fiber, 850 nm

Schnittstelle

Übertragungsrate 10 Gb/s

Reichweite max. 300 m

Umgebungsbedingungen

Konformität RoHS