

Auf einen Blick

- 10 GigE SFP+ Transceiver
- SFP+ Modul Typ: Single Mode Fiber
- SFP-10GLR-31
- Max. Kabellänge 10 km via single mode fiber
- Wellenlänge 1310 nm



Technische Daten

Allgemeine Daten

Herstellerbezeichnung SFP-10GLR-31

Schnittstelle

Datenschnittstelle 10 Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 10000 Mbits/sec, Connector: SFP+ cage

Ethernet Typ Single Mode Fiber, 1310 nm

Schnittstelle

Übertragungsrate 10 Gb/s

Reichweite max. 10 km

Umgebungsbedingungen

Konformität CE
FCC
RoHS