

Accessoires

Connecteurs et câbles

Connecteur femelle M23, 12 points, CANopen®



Points forts

- Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
- Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
- Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur

Références de commande

11034211	Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (Z 148.001)
11034212	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 148.003)
11034213	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 148.005)
11034214	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 148.007)

Approprié pour

G0P5H, GBP5H, GBP5S, GBP5W, GBU5W, GXP5S, GXP5W, GXU5W

Caractéristiques techniques

Alimentation	60 VDC
Diamètre du fil	1,00 +0,05 mm
Longueur du câble	2 m, 5 m, 10 m (autres longueurs sur demande)
Type de câble	LiY(C)11Y 10x0.14 mm ² (câble blindé)
Rayon de courbure	5 x diamètre de câble
Diamètre extérieur	6 ±0,2 mm
Température d'utilisation	-40...+105 °C
Résistance du conducteur	<140 Ω/km (20 °C)
Matière	Gaine: PUR noir

Affectation des bornes

Borne	Câble
1	brown/green
2	white/green
3	rose
4	gris
5	blanc
6	rouge
7	–
8	noir
9	–
10	brun
11	vert
12	bleu

Dimensions

