

# Zubehör

## Stecker und Kabel

### Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert



#### Merkmale

- Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
- Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen

#### Bestellbezeichnung

11004569	Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 10 m Kabel (Z 180.007)
11034341	Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 5 m Kabel (Z 180.005)
11040255	Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 2 m Kabel (Z 180.003)

#### Geeignet für

G0P5H, GBP5H, GBP5S, GBP5W, GBU5W, GNAMG, GXP5S, GXP5W, GXP8W, GXU5W

#### Technische Daten

Nennspannung	60 V
Kabellänge	2 m, 5 m, 10 m (weitere Längen auf Anfrage)
Betriebstemperatur	-25...+80 °C
Schutzart DIN EN 60529	IP 67 (montiert)
Werkstoff	Kabelmantel: PUR schwarz, halogenfrei

#### Anschlussbelegung

Stecker	Aderfarben
Pin 1	braun
Pin 2	weiss
Pin 3	blau
Pin 4	schwarz
Pin 5	grau

#### Abmessungen

