

# Zubehör

## Stecker und Kabel

### Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert



#### Merkmale

- Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
- Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen

#### Bestellbezeichnung

11034356	Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 5 m Kabel (Z 185.P05)
11212237	Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 10 m Kabel (Z 185.P10)

#### Geeignet für

EAL580-B, EAL580-SC, EAL580-SV, EAL580-T

#### Technische Daten

Nennspannung	60 V
Kabellänge	5 m, 10 m (weitere Längen auf Anfrage)
Umgebungstemperatur	-25...+80 °C
Schutzart DIN EN 60529	IP 67 (montiert)
Werkstoff	Kabelmantel: PUR schwarz, halogenfrei

#### Anschlussbelegung

Pin	Aderfarben
1	braun
2	weiss
3	blau
4	schwarz
5	grau

#### Abmessungen

