

Zubehör

Stecker und Kabel

Kabeldose M23, 12-polig, Edelstahl



Merkmale

- Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
- Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
- Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
- Schleppkettentaugliches Kabel
- Halogenfrei
- UL/CSA-Zulassung

Bestellbezeichnung

| | |
|----------|--|
| 11034361 | Kabeldose M23, 12-polig, Edelstahl, ohne Kabel (Z 189.001) |
| 11034362 | Kabeldose M23, 12-polig, Edelstahl, 10 m Kabel (Z 189.007) |

Geeignet für

GE244, GE404

Technische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Betriebsspannung | <250 V |
| Kabellänge | 10 m (weitere Längen auf Anfrage) |
| Kabeltyp | UNITRONIC-FD CP (TP) plus UL/CSA 5x2x0,14 mm ² (geschirmt, paarverseilt) |
| Biegeradius | 7,5 x Kabeldurchmesser |
| Aussendurchmesser | 7,5 mm |
| Betriebstemperatur | -40...+80 °C |
| Werkstoff | Kabelmantel: PUR grau |

Anschlussbelegung

| Stecker | Aderfarben |
|---------|------------|
| Pin 1 | braun |
| Pin 2 | weiss |
| Pin 3 | blau |
| Pin 4 | grün |
| Pin 5 | grau |
| Pin 6 | gelb |
| Pin 7 | rot |
| Pin 8 | rot/blau |
| Pin 9 | rosa |
| Pin 10 | violett |
| Pin 11 | schwarz |
| Pin 12 | grau/rosa |

Farbcode nach DIN 47100.

Leitungen paarweise verdreht: weiss-braun, grün-gelb, grau-rosa, blau-rot, schwarz-violett, grau/rosa-rot/blau

Abmessungen

