

Zubehör

Stecker und Kabel

Kabeldose M23, 12-polig



Merkmale

- Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
- Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
- Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
- Schleppkettentaugliches Kabel
- Halogenfrei

Bestellbezeichnung

11051812	Kabeldose M23, 12-polig, 3 m Kabel (Z 193.004)
11078510	Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 193.005)
11090860	Kabeldose M23, 12-polig, 8 m Kabel (Z 193.M08)
11098548	Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 193.007)

Technische Daten

Betriebsspannung	<250 V
Kabellänge	3 m, 5 m, 8 m, 10 m (weitere Längen auf Anfrage)
Kabeltyp	5x2x0,14 mm ² / UL/CSA (geschirmtes Kabel)
Biegeradius	7,5 x Kabeldurchmesser
Aussendurchmesser	<7,3 mm
Betriebstemperatur	-40...+70 °C
Werkstoff	Kabelmantel: PUR grau

Anschlussbelegung

Stecker	Aderfarben
Pin 1	braun
Pin 2	weiss
Pin 3	blau
Pin 4	grün
Pin 5	grau
Pin 6	gelb
Pin 7	rot
Pin 8	schwarz
Pin 9	rosa
Pin 10	violett
Pin 11-12	-

Farbcode nach DIN 47100.

Leitungen paarweise verdreht: weiss-braun, grün-gelb, grau-rosa, blau-rot, schwarz-violett

Abmessungen

