

Zubehör

Stecker und Kabel

Kabeldose M23, 12-polig



Merkmale

- Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
- Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
- Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
- Schleppkettentaugliches Kabel

Bestellbezeichnung

11052767	Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 194.M05)
11052768	Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 194.M10)
11052769	Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 194.M15)
11104457	Kabeldose M23, 12-polig, 20 m Kabel (Z 194.M20)
11105244	Kabeldose M23, 12-polig, 25 m Kabel (Z 194.M25)

Geeignet für

G110H, G110S, GI330, GI331, GI332, GI333, GI355, GI356

Technische Daten

Betriebsspannung	<250 V
Kabellänge	5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m (weitere Längen auf Anfrage)
Kabeltyp	UNITRONIC-FD CP (TP) plus UL/CSA 5x2x0,14 mm ² (geschirmt, paarverseilt)
Biegeradius	7,5 x Kabeldurchmesser
Aussendurchmesser	7,3 ±0,4 mm
Betriebstemperatur	-40...+70 °C
Werkstoff	Kabelmantel: PUR grau

Anschlussbelegung

Stecker	Aderfarben
Pin 1	rosa
Pin 2	braun
Pin 3	violett
Pin 4	schwarz
Pin 5	gelb
Pin 6	grün
Pin 7	–
Pin 8	grau
Pin 9	–
Pin 10	blau
Pin 11	weiss
Pin 12	rot

Farbcode nach DIN 47100.

Leitungen paarweise verdreht: weiss-braun, grün-gelb, grau-rosa, blau-rot, schwarz-violett

Abmessungen

