

Accessoires

Connecteurs et câbles

Connecteur femelle M23, 12 points



Points forts

- Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
- Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
- Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
- Câble compatible chaînes porte-câbles

Références de commande

11052767	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 194.M05)
11052768	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 194.M10)
11052769	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 194.M15)
11104457	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 20 m (Z 194.M20)
11105244	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 25 m (Z 194.M25)

Approprié pour

G110H, G110S, GI330, GI331, GI332, GI333, GI355, GI356

Caractéristiques techniques

Alimentation	<250 V
Longueur du câble	5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m (autres longueurs sur demande)
Type de câble	UNITRONIC-FD CP (TP) plus UL/CSA 5x2x0,14 mm ² (blindé, paire torsadée)
Rayon de courbure	7,5 x diamètre de câble
Diamètre extérieur	7,3 ±0,4 mm
Température d'utilisation	-40...+70 °C
Matière	Gaine: PUR gris

Affectation des bornes

Borne	Câble
1	rose
2	brun
3	violet
4	noir
5	jaune
6	vert
7	–
8	gris
9	–
10	bleu
11	blanc
12	rouge

Code couleur DIN 47100.

Câbles à paires torsadées: blanc-brun, vert-jaune, gris-rose, bleu-rouge, noir-violet

Dimensions

