

Accessoires

Connecteurs et câbles

Connecteur femelle M12, 12 points



Points forts

- Connecteur femelle M12 avec écrou d'accouplement vissable
- Avec blindé câble
- Câble compatible chaînes porte-câbles
- Classe de protection IP 67, IP 69K

Références de commande

11142900	Connecteur femelle M12, 12 points, câble 1 m (Z 201.M01)
11138627	Connecteur femelle M12, 12 points, câble 5 m (Z 201.M05)
11142902	Connecteur femelle M12, 12 points, câble 10 m (Z 201.M10)

Approprié pour

GAM900, GAM900S

Caractéristiques techniques

Section maxi. fils	12 x 0,14 mm ²
Longueur du câble	1 m, 5 m, 10 m (autres longueurs sur demande)
Rayon de courbure	10 x diamètre de câble
Diamètre extérieur	6 mm
Température ambiante	-30...+90 °C (IP 67, IP 69K) -40...+90 °C (IP 65, câble immobile)
Protection DIN EN 60529	IP 67, IP 69K
Matière	Gaine: PUR noir, sans halogène

Affectation des bornes

Borne	Câble
1	brun
2	bleu
3	blanc
4	vert
5	rose
6	jaune
7	noir
8	gris
9	rouge
10	violet
11	gris/rose
12	rouge/bleu

Dimensions

