


# 漫反射式传感器 - 强度差别检测型

FZAM 08P3001/S35L

## 尺寸图



## 基本参数

类型	强度差别检测
光源	脉冲式红外线发光二极管
感应距离 Tw	< 40 mm
对准 / 镜头受污时的指示灯	闪光灯指示器
指示灯	LED 红色
灵敏度调节	常开
波长	880 nm
交互影响抑制	是

## 电气参数

响应 / 释放时间	< 1 ms
工作电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	42 mA
电流消耗 (典型)	20 mA
压降 Vd	< 2 VDC
输出功率	暗通功能
输出电路	PNP
输出电流	< 100 mA
短路保护	是
反向极性保护	是

## 机械参数

宽度 / 直径	8 mm
高度 / 长度	73 mm
类型	圆柱型 螺纹版
外壳材料	黄铜镍电镀
前面 (光学)	PC
连接器类型	连接头 M8, 3 针

## 环境条件

操作温度	-25 ... +65 °C
防护等级	IP 65

## 照片



## 连接图

