


# My-Com Präzisionsschalter

# MY-COM BS100

### Masszeichnung



### Allgemeine Daten

Wiederholgenauigkeit	< 0,001 mm
Betätigungskraft	100 cN
Mech. Vorlauf / Nachlauf	- / ca. 1,5 mm
Messweise	medienberührend
Anfahrriichtung	von vorne

### Elektrische Daten

Gleichspannung max.	15 VDC
Schaltstrom DC max.	2 mA
Wechselspannung max.	24 VAC
Schaltstrom AC max.	50 mA
Ausgangsschaltung	Öffner (NC) mechanisch

### Mechanische Daten

Tastspitze	Zirconiumoxyd ZrO2
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Baugrösse	8 mm
Bauform	zylindrisch mit Gewinde
Gehäuselänge	30 mm
Anschlussart	Stecker S30

### Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-20 ... +75 °C
Schutzart	IP 50

### Foto



### Anschlussbild

