ZVL-V5028-MPY

Artikelnummer: 11181643

Auf einen Blick

- Computar Objektiv
- 50 mm
- F 2,8-16
- Format 1,1″
- M.O.D. 0,55 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten	
Hersteller	Computar
Mechanische Daten	
Objektivanschluss	C-Mount
Abmessungen	39,5 mm × 45,5 mm
Max. Aussendurchmesser	39,5 mm (ohne Rändelschrauben) 49,5 mm (mit Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)	53,95 mm
Gewicht	≤ 107 g
Filtergewinde	M 34,0 × 0,5
Objektivdaten	
Objektivauflösung	12 MP

Objektivdaten	
Brennweite	50 mm
Brennweitenbereich	≥ 50 mm
Format	1,1″
Blende	F2,8-16
Blendensteuerung	manuell
M.O.D.	0,5 m
Horizontaler Bildwinkel	16,2 °
Vertikaler Bildwinkel	11,9 °
Diagonaler Bildwinkel	20 °
bei Bildformat	12 × 8,5 mm
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 … +50 °C

2020-01-27 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.