ZVL-LM16FC

Artikelnummer: 11700739

Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 16 mm
- F 1,8-16
- Format 1,1"
- M.O.D. 0,1 m
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten	
Hersteller	Kowa
Mechanische Daten	
Objektivanschluss	C-Mount
Abmessungen	43 mm × 72,2 mm
Max. Aussendurchmesser	43 mm (ohne Rändelschrauben) 53 mm (mit Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)	65,7 mm
Gewicht	≤ 200 g
Filtergewinde	M 35,5 × 0,5
Objektivdaten	
Objektivauflösung	12 MP

Objektivdaten	
Brennweite	16 mm
Brennweitenbereich	≥ 12 mm … < 25 mm
Format	1,1″
Blende	F1,8-16
Blendensteuerung	manuell
M.O.D.	0,1 m
Horizontaler Bildwinkel	48,0 °
Vertikaler Bildwinkel	36,7 °
Diagonaler Bildwinkel	58,3 °
bei Bildformat	10,6 × 14,1 mm
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 … +50 °C

2020-01-27 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.