ZVL-FL-CC1614-5M

Artikelnummer: 11093211

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 16 mm
- F 1,4
- Format 2/3″
- M.O.D. 0,1 m
- C-Mount

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Hersteller	Ricoh Imaging
Mechanische Daten	
Objektivanschluss	C-Mount
Abmessungen	43 mm × 47 mm
Max. Aussendurchmesser	43 mm (ohne Rändelschrauben) 53 mm (mit Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)	47 mm
Gewicht	≤ 140 g
Filtergewinde	M 40,0 × 0,5
Objektivdaten	
Objektivauflösung	5 MP

Objektivdaten	
Brennweite	16 mm
Brennweitenbereich	≥ 12 mm … < 25 mm
Format	2/3″
Blende	F1,4
Blendensteuerung	manuell
M.O.D.	0,1 m
Horizontaler Bildwinkel	30,8 °
Vertikaler Bildwinkel	23,4 °
Diagonaler Bildwinkel	37,9 °
bei Bildformat	8,8 × 6,6 mm
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 … +50 °C

2020-01-27 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.