Baumer
Passion for Sensors

Objektive / Objektivzubehör

ZVL-FL-HC1214-2M

Artikelnummer: 11004362

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 12 mm
- F 1,4-16
- Format 1/2″
- M.O.D. 0,25 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Hersteller	Ricoh Imaging
Mechanische Daten	
Objektivanschluss	C-Mount
Abmessungen	29,5 mm × 28,5 mm
Max. Aussendurchmesser	29,5 mm (ohne Rändelschrauben) 39,5 mm (mit Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)	28,5 mm
Gewicht	≤ 55 g
Filtergewinde	M 27,0 × 0,5
Objektivdaten	
Objektivauflösung	2 MP

Objektivdaten	
Brennweite	12 mm
Brennweitenbereich	≥ 12 mm … < 25 mm
Format	1/2″
Blende	F1,4-16
Blendensteuerung	manuell
M.O.D.	0,25 m
Horizontaler Bildwinkel	28,9 °
Vertikaler Bildwinkel	22,9 °
Diagonaler Bildwinkel	35,7 °
bei Bildformat	6,4 × 4,8 mm
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 … +50 °C

2020-01-27 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.