Starter Kits

HXCxx Starter Kit

Artikelnummer: 11050855

Auf einen Blick

- Camera Link PCI Express x4 Interface Board, HW Farbrechnung
- Stromversorgungskabel 5,0 m
- Trigger/Flash Kabel 5,0 m
- Camera Link Kabel SDR/MDR 5,0 m (2 Stück)
- Int. Steckernetzteil 12V/2,0A, Kabellänge 1,8 m
- Software (Windows) via Download
- Kamera nicht enthalten

Technische Daten

Befestigung

Name	Geschirmtes Kabel 3-polig, 5.0 m
Eigenschaften	• geschirmtes Kabel • M8 Buchse • 3-polig • einseitig offene Enden • schleppkettentauglich • Länge 5,0 m

Kabel

Artikelnummer	11046254
Name	2x Kabel Mini CL MDR/SDR 5,0 m
Eigenschaften	• Camera Link® Interface Kabel mit MDR und SDR Stecker zum Anschluss einer Camera Link® Kamera an einen Framegrabber • Länge 5,0 m

Prozess Interface Kabel

Artikelnummer	11004523
Name	Kabel 8-polig, 5,0 m (ESG 32FH0500)
Eigenschaften	• Kabel • M8 Buchse • 8-polig • einseitig offene Enden • schleppkettentauglich • Länge 5,0 m

Schnittstellenkarte

Artikelnummer	11014581
Name	PCIe-CL microEnable IV AD4-CL
Eigenschaften	• Base, Dual Base Medium und Full Configurations Support • Quad Lane PCI Express Interface • 2 x MDR26 Anschluss • 256 MB Image Buffer

Stromversorgung

Artikelnummer	11044200
Name	Steckernetzgerät 12V/2,0A Intern.
Eigenschaften	• Int. Steckernetzgerät 12V/2.0A mit Buchse M8/3-polig • Länge 1,8 m • Anschluss-Stecker für EU, US, UK, AU und KR

Stromversorgungskabel

Artikelnummer	10125607
Name	Geschirmtes Kabel 3-polig, 5.0 m
Eigenschaften	• geschirmtes Kabel • M8 Buchse • 3-polig • einseitig offene Enden • schleppkettentauglich • Länge 5,0 m

2020-01-30 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.