
Kabel

Kabel GigE M12x/RJ45, 15,0m

Artikelnummer: 11117632

Auf einen Blick

- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar)
- nicht schleppkettentauglich
- Länge 15,0 m



Technische Daten

Elektrische Daten	
Polzahl	8
Anschlüsse	M12/X-kodiert, verschraubbar RJ45
Mechanische Daten	
Min. Biegeradius statisch	26 mm
Min. Biegeradius bewegt	52 mm
Einsatz in Schleppkette	Nein
Kabellänge [m]	15 m
Gewicht	≤ 666 g
Material	PUR

Schnittstelle	
Datenschnittstelle	GigE
Umgebungsbedingungen	
Brandbeständigkeit	UL 758/1581 (horizontal) UL 758/1581 FT2
Halogenfreiheit	DIN VDE 0472 Teil 815 EN 50267-2-1
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1
Betriebstemperatur (statisch)	-40 ... +70 °C @ T = Messpunkt
Schutzart	IP 65/67 (kameraseitig)


Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.
2020-02-05


Kabel

Kabel GigE M12x/RJ45, 15,0m

Artikelnummer: 11117632

Steckerbelegungen





M12	RJ45	M12	RJ45
1:	1	7:	5
2:	2	8:	4
3:	3	5:	7
4:	6	6:	8

2020-02-05 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.