Kabel

# ESG 34FH0200G

Geschirmtes Kabel 8-polig, 2,0 m

Artikelnummer: 10127844

## Auf einen Blick

- Geschirmtes Prozess Interface- und Stromversorgungskabel für Baumer *VisiLine*® IP Kameras
- M12/8-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 2,0 m



## Technische Daten

| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Polzahl | 8 |
| Anschlüsse | M12 Buchse, verschraubbar<br>offene Enden |
| **Mechanische Daten** | |
| Min. Biegeradius statisch | 48 mm |
| Min. Biegeradius bewegt | 59 mm |
| Biegezyklen | 4000000 |
| Einsatz in Schleppkette | Ja |

| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Kabellänge [m] | 2 m |
| Gewicht | ≤ 114 g |
| Material | PUR |
| **Schnittstelle** | |
| Datenschnittstelle | Prozessschnittstelle |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Brandbeständigkeit | UL FT-2 |
| Betriebstemperatur (statisch) | -25 … +80 °C |
| Schutzart | IP 65/67 (kameraseitig) |

2020-02-05 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.


Kabel

# ESG 34FH0200G

Geschirmtes Kabel 8-polig, 2,0 m

Artikelnummer: 10127844

## Steckerbelegungen




| M12 | color | M12 | color |
|---|---|---|---|
| 1: | WH | 5: | GY |
| 2: | BN | 6: | PK |
| 3: | GN | 7: | BU |
| 4: | YE | 8: | RD |

2020-02-05 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.