Kabel

Z-KSG 34A/KSG45AC1000G/E

Ethernetkabel für Schleppkette, 10 m

Artikelnummer: 11120361

Auf einen Blick

- Geschirmtes Ethernetkabel
- gerader M12/4-pol Stecker auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m

Technische Daten

Elektrische Daten	
Polzahl	4
Anschlüsse	M12 Stecker, verschraubbar RJ45
Mechanische Daten	
Min. Biegeradius statisch	31 mm
Min. Biegeradius bewegt	62 mm
Biegezyklen	1000000
Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	10 m

Mechanische Daten	
Gewicht	≤ 600 g
Material	PUR
Schnittstelle	
Datenschnittstelle	Ethernet
Umgebungsbedingungen	
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1
Betriebstemperatur (statisch)	-50 ... +80 °C
Schutzart	IP 67 (kameraseitig)

2020-02-06 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.

Kabel

Z-KSG 34A/KSG45AC1000G/E

Ethernetkabel für Schleppkette, 10 m

Artikelnummer: 11120361

Steckerbelegungen





M12	RJ45
1:	1
3:	2
2:	3
4:	6

2020-02-06 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.